




デュオファインE

優れた捕捉能力のグラスファイバー製プリーツフィルター



フィルターは、流体の種類、粘度、流量、温度、除去する異物の種類等、使用条件から大きな影響を受けます。

“デュオファインE”は、厳しい過条件においても、高い除去効率を発揮します。

特長

- ユニークなグラスファイバーメディアにより優れた捕捉能力とロングライフ
- 304ステンレススチール製のセンターコアとエンドキャップにより高温での使用が可能
- ファイバー径の最適化により、高流量、低圧損を実現
- 保護ネットの色により、開封後もろ過精度を識別可能
- 通常の主なハウジングに使用可能なカートリッジ形状
- 一般的なデブスフィルターと比べて経済的

ろ過精度別カートリッジ(アウターネット)の色

カートリッジ型式	ろ過精度(μm)	アウターネット色
DFN 0.2	0.2	緑
DFN 0.45	0.45	黄
DFN 1	1	白
DFN 3	3	青
DFN 10	10	赤
DFN 30	30	紫
DFN 50	50	橙

仕様

ハードウェアの材質	ポリプロピレン	304ステンレススチール
最高使用温度	65℃	121℃
耐差圧	0.28 MPa (65℃)	0.51 MPa (121℃)
	0.52 MPa (20℃)	

材質

構成部品	材 質	
フィルターメディア	0.2 ~ 30μm	グラスファイバー (アクリル樹脂バインダー)
	50μm	スパンボンドポリエステル
メディアサポート	スパンボンドポリエステル	
アウターネット	ポリプロピレン	
センターコア/エンドキャップ	ポリプロピレン、304ステンレススチール	
ガasket	ブナN (標準)	
O-リング	シリコン (標準)	
シール	熱溶着、エポキシ樹脂接着	

デュオファインE

製品型式：DFN ① - ② ③ ④ - ⑤ ⑥

①

コード	ろ過精度 (μm)
0.2	0.2
0.45	0.45
1	1
3	3
10	10
30	30
50	50

②

コード	カートリッジ長さ(公称) (インチ)
4	4
9.75	9.75
10	10
19.5	19.5
20	20
29.25	29.25
30	30

③

コード	センターコア材質
U	ポリプロピレン(標準)
A	304ステンレススチール

④

コード	O-リング、ガスケット材質
E	EPDM
S	シリコン(標準O-リング)
V	フッ素ゴム
N	ブナN(標準ガスケット)
T	FEPカプセルシリコン(O-リングのみ)

⑤

コード	形状
なし	DOEガスケット
1X	DOEガスケット、延長コア付き
M3	SOE、222O-リング
M7	SOE、フィン、226O-リング、ツイストロック
M8	SOE、フィン、222O-リング


⑥

コード	オプション
なし	抜取 バブルポイントテスト
B	全品 バブルポイントテスト済

注：梱包単位

カートリッジ長さ(インチ)	梱包単位(本)
4	60
10	30
20	12
30	12

■流量－圧力損失特性 (20℃の水)



本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性については保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。

PALL 日本ポール株式会社

ポール インダストリアル カンパニー
〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1
マイクロエレクトロニクス事業部 TEL.03 (6901) 5700
エナジー事業部 TEL.03 (6901) 5780
ウォータープロセス事業部 TEL.03 (6901) 5950
メカトロニクス事業部 TEL.03 (6901) 5790
エアロスペース事業部 TEL.03 (6901) 5860

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 TEL.06(6397)3719
熊本営業所 〒862-0956 熊本市水前寺公園 14-22 TEL.096(382)8420